

# 成形材料試験成績表

平成23年5月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.4   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 27.70 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 63    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。



遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

平成 23年 5月度





〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ  
(押し込み式)



Bタイプ  
(テコ式)



| 項目<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | 形<br>状 | 寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm) |     |      |      |     |     |          |     |      |     |       |      |  |  |
|----------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------|-----|------|------|-----|-----|----------|-----|------|-----|-------|------|--|--|
|                                              |                  |        | (厚さ) T 1                 |     |      |      |     |     | (厚さ) T 2 |     |      |     | (巾) W |      |  |  |
|                                              |                  |        | 規格値                      | 許容差 | 測定値  |      | 規格値 | 許容差 | 測定値      |     | 規格値  | 許容差 | 測定値   |      |  |  |
|                                              |                  |        |                          |     | 最大   | 最小   |     |     | 最大       | 最小  |      |     | 最大    | 最小   |  |  |
| mm                                           | ±                | mm     | mm                       | mm  | mm   | ±    | mm  | mm  | mm       | ±   | mm   | mm  |       |      |  |  |
| E12-3                                        | 良                | A      | 7.5                      | 0.5 | 7.8  | 7.3  | 2.5 | 0.5 | 2.8      | 2.3 | 27.0 | 1.0 | 27.5  | 26.9 |  |  |
| E14-3                                        | 良                | A      | 7.5                      | 0.5 | 7.8  | 7.6  | 2.5 | 0.5 | 2.8      | 2.6 | 30.0 | 1.0 | 30.0  | 29.7 |  |  |
| E16-3                                        | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 10.3 | 10.1 | 2.5 | 0.5 | 2.8      | 2.6 | 35.0 | 1.0 | 34.7  | 34.5 |  |  |
| E18-4                                        | 良                | A      | 12.0                     | 0.5 | 12.0 | 11.9 | 3.0 | 0.5 | 3.0      | 2.9 | 39.0 | 1.0 | 39.2  | 39.1 |  |  |
| E20-4                                        | 良                | A      | 12.5                     | 0.5 | 12.6 | 12.2 | 3.0 | 0.5 | 3.1      | 2.7 | 40.0 | 1.0 | 40.1  | 39.9 |  |  |
| E22-5                                        | 良                | B      | 15.0                     | 0.5 | 15.1 | 14.8 | 4.0 | 0.5 | 4.1      | 3.8 | 50.0 | 1.0 | 50.0  | 49.9 |  |  |
| E23-4                                        | 良                | A      | 13.0                     | 0.5 | 13.3 | 13.2 | 3.0 | 0.5 | 3.3      | 3.2 | 40.0 | 1.0 | 40.4  | 40.1 |  |  |
| E25-5T                                       | 良                | B      | 14.0                     | 0.5 | 14.3 | 14.1 | 5.0 | 0.5 | 5.3      | 5.1 | 48.0 | 1.0 | 48.1  | 47.6 |  |  |
| E28-5                                        | 良                | A      | 14.0                     | 0.5 | 14.2 | 14.0 | 3.0 | 0.5 | 3.2      | 3.0 | 40.0 | 1.0 | 40.3  | 39.7 |  |  |
| E30-5T                                       | 良                | B      | 14.0                     | 0.5 | 14.0 | 13.7 | 5.0 | 0.5 | 5.0      | 4.7 | 48.0 | 1.0 | 48.5  | 48.4 |  |  |
| E30-6                                        | 良                | B      | 16.0                     | 0.5 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 0.5 | 5.2      | 5.0 | 49.0 | 1.0 | 49.4  | 49.3 |  |  |
| E40-5                                        | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 18.1 | 17.9 | 5.0 | 0.5 | 5.1      | 4.9 | 52.0 | 1.0 | 51.9  | 51.7 |  |  |
| E40-6                                        | 良                | B      | 16.0                     | 0.5 | 16.3 | 16.1 | 5.0 | 0.5 | 5.3      | 5.1 | 49.0 | 1.0 | 48.8  | 48.6 |  |  |
| E45-5                                        | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 18.2 | 18.0 | 5.0 | 0.5 | 5.2      | 5.0 | 52.0 | 1.0 | 52.1  | 52.0 |  |  |
| E50-5                                        | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 18.2 | 18.0 | 5.0 | 0.5 | 5.2      | 5.0 | 52.0 | 1.0 | 52.5  | 52.0 |  |  |