

# 成形材料試験成績表

平成27年8月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.3   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 28.10 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# 遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

平成 27年 8月度





株式会社 未来樹





〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

Aタイプ  
(押し込み式)



Bタイプ  
(テコ式)



| 項目<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | 形<br>状 | 寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm) |     |      |      |          |     |     |     |       |     |      |      |
|----------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------|-----|------|------|----------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|
|                                              |                  |        | (厚さ) T 1                 |     |      |      | (厚さ) T 2 |     |     |     | (巾) W |     |      |      |
|                                              |                  |        | 規格値                      | 許容差 | 測定値  |      | 規格値      | 許容差 | 測定値 |     | 規格値   | 許容差 | 測定値  |      |
|                                              |                  |        |                          |     | 最大   | 最小   |          |     | 最大  | 最小  |       |     | 最大   | 最小   |
|                                              |                  |        | mm                       | ±   | mm   | mm   | mm       | ±   | mm  | mm  | mm    | ±   | mm   | mm   |
| E12－3                                        | 良                | A      | 7.5                      | 0.5 | 7.9  | 7.7  | 2.5      | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 27.0  | 1.0 | 26.6 | 26.3 |
| E14－3                                        | 良                | A      | 7.5                      | 0.5 | 7.3  | 7.2  | 2.5      | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 30.0  | 1.0 | 29.7 | 29.5 |
| E16－3                                        | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 10.2 | 9.5  | 2.5      | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 35.0  | 1.0 | 34.7 | 34.6 |
| E18－4                                        | 良                | A      | 12.0                     | 0.5 | 12.1 | 12.0 | 3.0      | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 39.0  | 1.0 | 38.7 | 38.6 |
| E20－4                                        | 良                | A      | 12.5                     | 0.5 | 12.4 | 12.1 | 3.0      | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 40.0  | 1.0 | 39.9 | 39.6 |
| E22－5                                        | 良                | B      | 15.0                     | 0.5 | 14.8 | 14.5 | 4.0      | 0.5 | 4.0 | 3.9 | 50.0  | 1.0 | 49.9 | 49.6 |
| E23－4                                        | 良                | A      | 13.0                     | 0.5 | 12.7 | 12.6 | 3.0      | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 40.0  | 1.0 | 40.0 | 39.6 |
| E25－5T                                       | 良                | B      | 14.0                     | 0.5 | 14.4 | 14.3 | 5.0      | 0.5 | 5.4 | 5.3 | 48.0  | 1.0 | 48.2 | 48.0 |
| E28－5                                        | 良                | A      | 14.0                     | 0.5 | 13.9 | 13.8 | 3.0      | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 40.0  | 1.0 | 40.2 | 40.1 |
| E30－5T                                       | 良                | B      | 14.0                     | 0.5 | 14.2 | 13.8 | 5.0      | 0.5 | 5.1 | 5.0 | 48.0  | 1.0 | 48.0 | 47.6 |
| E30－6                                        | 良                | B      | 16.0                     | 0.5 | 15.9 | 15.8 | 5.0      | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 49.0  | 1.0 | 48.8 | 48.7 |
| E40－5                                        | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 17.9 | 17.5 | 5.0      | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 52.0  | 1.0 | 52.0 | 51.9 |
| E40－6                                        | 良                | B      | 16.0                     | 0.5 | 16.1 | 15.9 | 5.0      | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 49.0  | 1.0 | 49.8 | 49.7 |
| E45－5                                        | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 17.7 | 17.6 | 5.0      | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 52.0  | 1.0 | 51.8 | 51.6 |
| E50－5                                        | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 17.9 | 17.7 | 5.0      | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 52.0  | 1.0 | 51.9 | 51.7 |