

# 成形材料試験成績表

令和7年 3月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 4.9   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 28.04 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ヒカット軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

# 遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(E形スペーサ)試験成績表

令和 7年 3月 度




株式会社 未来樹塾





〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

Aタイプ  
(押し込み式)



Bタイプ  
(テコ式)



| 項目<br><br><br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | 形<br>状 | 寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm) |     |      |      |            |     |     |     |            |     |      |      |            |     |      |      | 備 考           |
|------------------|------------------|--------|--------------------------|-----|------|------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|------------|-----|------|------|---------------|
|                  |                  |        | (厚さ) T 1                 |     |      |      | (厚さ) T 2   |     |     |     | (巾) W      |     |      |      | (かぶり) K1   |     |      |      |               |
|                  |                  |        | 規格値<br>許容差               |     | 測定値  |      | 規格値<br>許容差 |     | 測定値 |     | 規格値<br>許容差 |     | 測定値  |      | 規格値<br>許容差 |     | 測定値  |      |               |
|                  |                  |        |                          |     | 最大   | 最小   |            |     | 最大  | 最小  |            |     | 最大   | 最小   |            |     | 最大   | 最小   |               |
|                  |                  |        | mm                       | ±   | mm   | mm   | mm         | ±   | mm  | mm  | mm         | ±   | mm   | mm   | mm         | ±   | mm   | mm   |               |
| E12-3            | 良                | A      | 7.5                      | 0.5 | 7.9  | 7.4  | 2.5        | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 27.0       | 1.0 | 26.5 | 26.1 | 12.0       | 1.0 | 11.7 | 11.6 |               |
| E14-3            | 良                | A      | 7.5                      | 0.5 | 7.5  | 7.1  | 2.5        | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 30.0       | 1.0 | 29.8 | 29.4 | 14.0       | 1.0 | 14.0 | 13.7 |               |
| E16-3            | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 10.1 | 9.7  | 2.5        | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 35.0       | 1.0 | 34.8 | 34.5 | 16.0       | 1.0 | 15.8 | 15.7 |               |
| E18-4            | 良                | A      | 12.0                     | 0.5 | 11.9 | 11.7 | 3.0        | 0.5 | 3.1 | 3.0 | 39.0       | 1.0 | 39.2 | 39.1 | 18.0       | 1.0 | 17.6 | 17.5 |               |
| E20-4            | 良                | A      | 12.5                     | 0.5 | 12.4 | 12.3 | 3.0        | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 40.0       | 1.0 | 39.8 | 39.7 | 20.0       | 1.0 | 19.6 | 19.5 |               |
| E22-5            | 良                | B      | 15.0                     | 0.5 | 15.3 | 15.2 | 4.0        | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 50.0       | 1.0 | 49.8 | 49.6 | 22.0       | 1.0 | 22.7 | 22.5 | K1値:ラ筋φ5.0使用時 |
| E23-4            | 良                | A      | 13.0                     | 0.5 | 12.8 | 12.7 | 3.0        | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 40.0       | 1.0 | 39.9 | 39.8 | 23.0       | 1.0 | 23.6 | 23.5 |               |
| E25-5T           | 良                | B      | 14.0                     | 0.5 | 14.4 | 14.3 | 5.0        | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 48.0       | 1.0 | 48.1 | 47.9 | 25.0       | 1.0 | 25.2 | 25.0 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E28-5            | 良                | A      | 14.0                     | 0.5 | 13.7 | 13.6 | 3.0        | 0.5 | 3.2 | 3.0 | 40.0       | 1.0 | 40.2 | 40.1 | 28.0       | 1.0 | 28.8 | 28.7 |               |
| E30-5T           | 良                | B      | 14.0                     | 0.5 | 14.2 | 14.1 | 5.0        | 0.5 | 5.3 | 5.0 | 48.0       | 1.0 | 47.8 | 47.7 | 30.0       | 1.0 | 29.9 | 29.8 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E30-6            | 良                | B      | 16.0                     | 0.5 | 15.9 | 15.8 | 5.0        | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 49.0       | 1.0 | 48.8 | 48.7 | 30.0       | 1.0 | 30.5 | 30.4 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E40-5            | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 17.7 | 17.6 | 5.0        | 0.5 | 5.1 | 5.0 | 52.0       | 1.0 | 51.9 | 51.8 | 40.0       | 1.0 | 40.5 | 40.4 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E40-6            | 良                | B      | 16.0                     | 0.5 | 16.1 | 15.9 | 5.0        | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 49.0       | 1.0 | 49.7 | 49.6 | 40.0       | 1.0 | 40.1 | 39.9 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E45-5            | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 17.7 | 17.6 | 5.0        | 0.5 | 5.0 | 4.8 | 52.0       | 1.0 | 51.8 | 51.7 | 45.0       | 1.0 | 45.2 | 45.1 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |
| E50-5            | 良                | B      | 18.0                     | 0.5 | 18.0 | 17.8 | 5.0        | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 52.0       | 1.0 | 51.9 | 51.8 | 50.0       | 1.0 | 49.8 | 49.6 | K1値:ラ筋φ6.0使用時 |